

FICHA

DUAL CEM

Cemento resinoso dual

Rebuild lasting

Cemento definitivo de fraguado dual para cementados duraderos.

Doble curado, fotoactivación y activación de tipo química.

Disponible en colores A1, A2, A3 y trans.

✓ Indicado para:

- Cementación de coronas, puentes, incrustaciones (inlay, onlay, overlay, endocrow) y fragmentos.
- Cementación sobre zirconio, disilicato de litio, metal porcelana, resina compuesta y fibra de vidrio.
- Reconstrucciones preendodónticas.
- Cementación de postes.
- Cementación de interfases de implantes.

✓ Jeringa de doble cuerpo

Mezcla base y catalizador 1:1

✓ Alta radiopacidad

Favorece la visualización del material en imágenes radiográficas.

✓ Grandes propiedades mecánicas

✓ Fácil manipulación

✓ Requiere de paso adhesivo previo

✓ Sin burbujas

- ✓ Disponible en jeringa de cuerpo doble de 5 gramos, con 5 puntas de automezcla y manual de instrucciones.

